
E10567

Соединительный кабель

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		PA 6.6
Формованный материал корпуса		PA 6.6
Материал накидной гайки		алюминий, анодное оксидирование, покрытие черной эмалью
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10567

Соединительный кабель

VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PA 6.6; Блокировка: алюминий, анодное оксидирование, покрытие черной эмалью



электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), черный; полимеризован облучением; 3 x 0,34 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PA 6.6; Блокировка: алюминий, анодное оксидирование, покрытие черной эмалью

