


E10590



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042VAS0005E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Выходы

Электрическое исполнение PNP

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Материал PUR (полиуретан)

Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)

Материал накладной гайки нерж. сталь (1.4305/303)

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10590



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042VAS0005E03

электрическое подключение


Кабель: 5 м, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)



Соединение



Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий