


# E10602



## Соединительный кабель

VDOAF030MSS01,1A03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



### Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 60 AC/DC
Класс защиты	III

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 68

### Механические данные

Материал	PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	отливка из цинка, никелированн.

### Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.



# E10602




## Соединительный кабель

VDOAF030MSS01,1A03STGF030MSS

### электрическое подключение

Кабель: 1,1 м, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Соединение



### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.

