# E10612

## Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032ZDS0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция




| | | |
|---|---|---|
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 10...30 DC |
| Класс защиты | | III |
| **Выходы** | | |
| Электрическое исполнение | | PNP |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...90 |
| Степень защиты | | IP 67 |
| **Механические данные** | | |
| Размеры | [mm] | 17 x 10 x 26 |
| Материал | | PUR (полиуретан) |
| Формованный материал корпуса | | PUR (полиуретан) |
| Материал накидной гайки | | отливка из цинка |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | |
| Дисплей | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый |
| | режим работы | 1 x светодиод, зелёный |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

# E10612

## Соединительный кабель с разъемом


**ADOAF032ZDS0002A03**

### электрическое подключение


Кабель: 2 m, PUR / PVC, черный, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка




### Соединение




| | |
|---|---|
| | Цвета жил : |
| BN = | коричневый |
| BK = | черный |
| BU = | синий |