

E10613




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042ZDS0002A04

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC007

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Выходы

Электрическое исполнение PNP

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Размеры [mm] 36 x 15 x 26

Материал PUR (полиуретан)

Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10613



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042ZDS0002A04

электрическое подключение


Кабель: 2 м, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.



Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый