
E10627

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSS0005E05

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10627

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSS0005E05

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
WH =	белый