
E10630

Соединительный кабель с разъемом

ADOGF030ZDS0005A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E11487
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Размеры	[mm]	10 x 10 x 33
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10630

Соединительный кабель с разъемом


ADOGF030ZDS0005A03

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий