E10690

Соединительный кабель

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC018
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.

E10690

Соединительный кабель

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.