


E10693



Соединительный кабель

VDOAH040MSS00,6B04STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Материал PUR (полиуретан)

Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)

Материал накладной гайки латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.



E10693




Соединительный кабель

VDOAH040MSS00,6B04STGH040MSS

электрическое подключение

Кабель: 0,6 м, PUR (полиуретан); 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.

