


E10728



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032VAS0005A03

Артикул недоступен - архивная позиция



| Электронные данные            |                  |                          |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| Рабочее напряжение            | [V]              | 10...30 DC               |
| Класс защиты                  |                  | III                      |
| Условия эксплуатации          |                  |                          |
| Температура окружающей среды  | [°C]             | -25...90                 |
| Степень защиты                |                  | IP 67                    |
| Механические данные           |                  |                          |
| Материал                      |                  | PUR (полиуретан)         |
| Формованный материал корпуса  |                  | PUR (полиуретан)         |
| Материал накладной гайки      |                  | нерж. сталь (1.4305/303) |
| Дисплей / Элементы управления |                  |                          |
| Дисплей                       | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый    |
|                               | режим работы     | 1 x светодиод, зелёный   |
| Примечания                    |                  |                          |
| Упаковочная величина          |                  | 1 шт.                    |

# E10728



## Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032VAS0005A03

### электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)



### Соединение



ВК =           Цвета жил :  
BN =           черный  
BU =           коричневый  
                  синий