


E10778



Соединительный кабель

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC/DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 68

Механические данные

Материал PUR (полиуретан)

Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки ZnAl/Ni

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: ZnAl/Ni



E10778




Соединительный кабель

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

электрическое подключение

Кабель: 3 м, PUR / PVC, черный; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: ZnAl/Ni

