


E10814



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032VAS0020A03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Класс защиты	III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Материал	PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)
Материал накладной гайки	нерж. сталь (1.4305/303)

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 20 м, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 мм; 3 x 0,25 мм² (128 x Ø 0,05 мм)

электрическое подключение - Разъём


Разъём: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)

E10814




Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032VAS0020A03



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий