

E10854




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS0002H04

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC007
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Особенности	Без галогена	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал	TPU прозрачный	
Формованный материал корпуса	TPU, прозрачный	
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

E10854



Соединительный кабель с разъемом


ADOAH043MSS0002H04

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый