


E10856



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS0010H04

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	Без галогена	
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC	
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...90	
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Размеры [mm]	27 x 15 x 39	
Материал	TPU прозрачный	
Формованный материал корпуса	TPU, прозрачный	
Материал накладной гайки	латунь, никелированн.	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

E10856



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043MSS0010H04

электрическое подключение


Кабель: 10 м, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый