


# E10858



## Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040MSS0005E04

Артикул недоступен - архивная позиция



### Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты	III

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67; (с затянутым резьбовым соединением)

### Механические данные

Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накладной гайки	латунь, никелированн.

### Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

### электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.




# E10858



## Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040MSS0005E04

### Соединение



Цвета жил :

BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый