




Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040MSS0002A04

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67; (с затянутым резьбовым соединением)

Механические данные

Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накладной гайки	латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.




E10859



Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040MSS0002A04

Соединение



Цвета жил :

BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый