




Соединительный кабель с разъемом

ADOAF040MSS0002A04

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E11199

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты	III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67; (с затянутым резьбовым соединением)

Механические данные

Размеры [mm]	16 x 8 x 26
Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 2 м, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.




E10863



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF040MSS0002A04

Соединение



Цвета жил :

BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый