


E10865



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH030MSS0002E03



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	90,1
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10865



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH030MSS0002E03

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: C; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение



BK =	Цвета жил :
BU =	черный
GN/YE =	синий
	зелёный/жёлтый