


E10890



Соединительный кабель с разъемом

ADOGF030ZDS0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 60 AC/DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 68

Механические данные

Размеры [mm] 10 x 10 x 33

Материал PUR (полиуретан)

Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки отливка из цинка

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 м, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка




E10890



Соединительный кабель с разъемом

ADOGF030ZDS0002A03

Соединение



ВК = Цвета жил :
 черный
BN = коричневый
BU = синий