

# E10910




## Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040SCS0005I04

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVW005

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение	
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 68
Механические данные	
Размеры [mm]	27 x 15 x 39
Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	латунь, антипригарное покрытие
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

# E10910



## Соединительный кабель с разъемом


ADOAH040SCS0005I04

### электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,8 mm; полимиризован облучением; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,5 Nm



### Соединение



Цвета жил :  
BK = черный  
BN = коричневый  
BU = синий  
WH = белый