




Соединительный кабель

VDOGG030--S00,6H03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение

Особенности	Без галогена
-------------	--------------

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...55 DC
Класс защиты		III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 65

Механические данные


Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накладной гайки	латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



E10924




Соединительный кабель

VDOGG030--S00,6H03STGF030MSS

электрическое подключение

Кабель: 0,6 м, TPU, Без галогена; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

