


E10927



Соединительный кабель

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Особенности	Без галогена
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...55 DC
Класс защиты	III
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накладной гайки	латунь, никелированн.
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.



Соединительный кабель

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



электрическое подключение

Кабель: 0,3 м, TPU, Без галогена; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

