

E10931




Соединительный кабель

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E11330

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение

Особенности

Без галогена

Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

10...30 DC

Класс защиты

III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-25...90

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Материал

TPU

Формованный материал корпуса

TPU

Материал накидной гайки

латунь, никелированн.

Дисплей / Элементы управления

Дисплей

Состояние выхода
режим работы

1 x светодиод, жёлтый

1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

Соединительный кабель

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



электрическое подключение

Кабель: 0,6 m, TPU, Без галогена; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

