

E10937




Соединительный кабель

VDOAH040MSS00,6H03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E11344
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение

Особенности	Без галогена
-------------	--------------

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



E10937



Соединительный кабель

VDOAH040MSS00,6H03STGF030MSS

электрическое подключение

Кабель: 0,6 m, TPU, Без галогена; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

