E10941

Соединительный кабель

VDOAH042MSS0001H03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности		Без галогена
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		III
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

E10941

Соединительный кабель

VDOAH042MSS0001H03STGF030MSS

электрическое подключение

Кабель: 1 m, Без галогена; 3 x 0,34 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.