


# E10941



## Соединительный кабель

VDOAH042MSS0001H03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



### Приложение

Особенности

Без галогена

### Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

10...30 DC

Класс защиты

III

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-25...90

Степень защиты

IP 67

### Механические данные

Материал

TPU

Формованный материал корпуса

TPU

Материал накладной гайки

латунь, никелированн.

### Дисплей / Элементы управления

Дисплей

Состояние выхода  
режим работы

1 x светодиод, жёлтый  
1 x светодиод, зелёный

### Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



# E10941




## Соединительный кабель

VDOAH042MSS0001H03STGF030MSS

### электрическое подключение

Кабель: 1 м, Без галогена; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Соединение



### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

