
E10944

Соединительный кабель с разъемом

ADOGF030VAS0010A03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Класс защиты		III
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	10 x 10 x 33
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4305/303)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10944

Соединительный кабель с разъемом


ADOGF030VAS0010A03

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий