

E10950




Соединительный кабель

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC012

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение

Особенности

Без галогена

Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-25...90

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Размеры

[mm]

15 x 15 x 42

Материал

TPU

Формованный материал корпуса

TPU

Материал накладной гайки

латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

E10950



Соединительный кабель


VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS



электрическое подключение

Кабель: 1 м, PUR (полиуретан), Без галогена; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

