


E10953



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH050VAS0025E05

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Особенности	без силикона; позолоченные контакты
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...100
Степень защиты	IP 68
Механические данные	
Размеры [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Формованный материал корпуса	PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

E10953



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH050VAS0025E05

электрическое подключение


Кабель: 25 м, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
WH =	белый