


E10971



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032VAS0020E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Выходы

Электрическое исполнение PNP

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Материал TPU прозрачный

Формованный материал корпуса TPU, прозрачный

Материал накидной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L)

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10971



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032VAS0020E03

электрическое подключение


Кабель: 20 м, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L)



Соединение



BN = Цвета жил :
коричневый
BK = черный
BU = синий