




Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E11417

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение

Особенности

Без галогена

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]

< 24 AC/DC

Защита от перенапряжения

да; (VDR)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...90

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Размеры [mm]

15 x 15 x 46,5

Материал

TPU

Формованный материал корпуса

TPU

Материал накладной гайки

латунь, никелированн.

Принадлежности

Комплект поставки

винт
маркер

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

E10993




Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



электрическое подключение

Кабель: 0,6 м, PUR (полиуретан), Без галогена; 3 x 0,5 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

