

E10160




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042MSS0002B03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC007

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Выходы

Электрическое исполнение PNP

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Размеры [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU прозрачный

Формованный материал корпуса TPU, прозрачный

Материал накидной гайки латунь, никелированн.

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10160



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042MSS0002B03

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



BN = Цвета жил :
коричневый
BK = черный
BU = синий