

# E10188




## Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002A02

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC164

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



### Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
------------------------------	------	----------

Степень защиты		IP 67
----------------	--	-------

### Механические данные

Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Материал		TPU
----------	--	-----

Формованный материал корпуса		TPU
------------------------------	--	-----

Материал накладной гайки		латунь, никелированн.
--------------------------	--	-----------------------

### Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

# E10188



## Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002A02

### электрическое подключение


Кабель: 2 м, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 мм; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (180 x Ø 0,05 мм )

### электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm



### Соединение



BK =  
WH =

Цвета жил :  
черный  
белый