

E10194




Соединительный кабель с разъемом

ADOAG030--S0002E03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E10217

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Класс защиты		III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Размеры	[mm]	17 x 8 x 25
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)

Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

E10194



Соединительный кабель с разъемом

ADOAG030--S0002E03

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан)



Соединение



BN =	Цвета жил :
BK =	коричневый
BU =	черный
	синий