


# E10195



## Соединительный кабель с разъемом

ADOAG030--S0005E03

Артикул недоступен - архивная позиция



### Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 60 AC/DC
Класс защиты	III

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67

### Механические данные

Размеры [mm]	17 x 8 x 25
Материал	PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)

### Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

### электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан)




# E10195



## Соединительный кабель с разъемом

ADOAG030--S0005E03

### Соединение



Цвета жил :

BN =           коричневый

BK =           черный

BU =           синий