


E10218



Соединительный кабель с разъемом

ADOAG032--S0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	Без галогена	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты	III	
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты	IP 65	
Механические данные		
Материал	TPU прозрачный	
Формованный материал корпуса	TPU, прозрачный	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

E10218



Соединительный кабель с разъемом

ADOAG032--S0002A03

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: защелка



Соединение



БК = Цвета жил :
BN = черный
BU = коричневый
 синий