

E10249




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040ZDS0002A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC004

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC/DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Материал PUR (полиуретан)

Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10249



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040ZDS0002A03

электрическое подключение


Кабель: 2 м, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.



Соединение



BN =
BK =
BU =

Цвета жил :
коричневый
черный
синий