

E10297




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042MSS0002F03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E10912
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU прозрачный
Формованный материал корпуса		TPU, прозрачный
Материал накидной гайки		латунь, антипригарное покрытие
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10297



Соединительный кабель с разъемом


ADOAH042MSS0002F03

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; полимиризован облучением; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие



Соединение



BN =
BK =
BU =

Цвета жил :
коричневый
черный
синий