


E10368



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042MSS0006E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		TPU прозрачный
Формованный материал корпуса		TPU, прозрачный
Материал накладной гайки		латунь, никелированн.
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10368



Соединительный кабель с разъемом


ADOAH042MSS0006E03

электрическое подключение


Кабель: 6 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение



BN = Цвета жил :
коричневый
BK = черный
BU = синий