# E11493

## Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032MSS0005H03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC148
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!




| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Особенности | | без силикона; Без галогена; позолоченные контакты |
| Без силикона | | да |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 10...30 DC |
| Класс защиты | | III |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 3 |
| **Выходы** | | |
| Электрическое исполнение | | PNP |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...85 |
| Степень защиты | | IP 68 |
| **Механические данные** | | |
| Размеры | [mm] | 17 x 10 x 26 |
| Материал | | PUR (полиуретан) |
| Формованный материал корпуса | | PUR (полиуретан) |

# E11493

## Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032MSS0005H03

| | | |
|---|---|---|
| Материал накидной гайки | латунь, никелированн. | |

### Дисплеи / Элементы управления

| | | |
|---|---|---|
| Дисплей | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый |
| | режим работы | 1 x светодиод, зелёный |

### Примечания

| | |
|---|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |

### электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm




### Соединение




| | |
|---|---|
| | Цвета жил : |
| BK = | черный |
| BN = | коричневый |
| BU = | синий |