

E11500



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0025E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Особенности	без силикона; позолоченные контакты
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты	III
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...85
Степень защиты	IP 68
Механические данные	
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Формованный материал корпуса	PVC (поливинилхлорид)
Материал накладной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

E11500



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0025E03


электрическое подключение

Кабель: 25 м, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)


электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L);

Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm



Соединение



ВК = Цвета жил :
 черный
BN = коричневый
BU = синий