

# E11500



## Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0025E03

Артикул недоступен - архивная позиция




| Приложение                                                                                                                                                  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Особенности                                                                                                                                                 | без силикона; позолоченные контакты |
| Без силикона                                                                                                                                                | да                                  |
| Электронные данные                                                                                                                                          |                                     |
| Рабочее напряжение [V]                                                                                                                                      | < 60 AC / < 75 DC                   |
| Класс защиты                                                                                                                                                | III                                 |
| Условия эксплуатации                                                                                                                                        |                                     |
| Температура окружающей среды [°C]                                                                                                                           | -25...85                            |
| Степень защиты                                                                                                                                              | IP 68                               |
| Механические данные                                                                                                                                         |                                     |
| Материал                                                                                                                                                    | PVC (поливинилхлорид)               |
| Формованный материал корпуса                                                                                                                                | PVC (поливинилхлорид)               |
| Материал накладной гайки                                                                                                                                    | нерж. сталь (1.4404 / 316L)         |
| Примечания                                                                                                                                                  |                                     |
| Упаковочная величина                                                                                                                                        | 1 шт.                               |
| электрическое подключение                                                                                                                                   |                                     |
| Кабель: 25 м, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> (32 x 0,1 mm)                                                              |                                     |
| электрическое подключение - Разъём                                                                                                                          |                                     |
| Разъём: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm |                                     |

# E11500




## Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030VAS0025E03



### Соединение



Цвета жил :

BK =            черный  
BN =            коричневый  
BU =            синий