




Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032VAS0025E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	без силикона; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты	III	
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты	IP 68	
Механические данные		
Размеры	[mm]	18 x 10 x 28
Материал	PVC (поливинилхлорид)	
Формованный материал корпуса	PVC (поливинилхлорид)	
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

E11503



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032VAS0025E03

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.


электрическое подключение

Кабель: 25 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)


электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L);

Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm



Соединение



ВК = Цвета жил :
BN = черный
BU = коричневый
 синий