E11693

Соединительный кабель с разъемом





Артикул недоступен - архивная позиция М12 x 1 Д 15 Д 10,5

Приложение		
Применение		взрывоопасная зона класса 1
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 15 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-2590
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Примечания		При использовании разъемов во взрывоопасных зонах (ATEX) есть особые требования к проводке.
		Пользователь должен соблюдать требования правил установки.
Упаковочная величина		1 шт.

E11693

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSN0002A04



электрическое подключение


Кабель: 2 m, PUR / PVC, синий, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm 2 (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: А; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



 LЦвета жил :

 BN =
 коричневый

 GY =
 серый

 WH =
 белый