




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSN0002A04

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Применение	взрывоопасная зона класса 1	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 15 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Примечания	При использовании разъемов во взрывоопасных зонах (ATEX) есть особые требования к проводке.	
	Пользователь должен соблюдать требования правил установки.	
Упаковочная величина	1 шт.	

E11693



Соединительный кабель с разъемом


ADOAH040MSN0002A04

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PUR / PVC, синий, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



BN = Цвета жил :
GY = коричневый
WH = серый
 белый