


# E11724



## Распределительная коробка

ZD08H050MSS0010H07

Артикул недоступен - архивная позиция



### Приложение

Особенности без силикона; Без галогена; позолоченные контакты

Без силикона да

### Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 60 AC / < 75 DC

Класс защиты II

Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] 4

Макс. общая токовая нагрузка [A] 12

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -15...80

Степень защиты IP 67

### Механические данные

Материал TPU

# E11724



## Распределительная коробка

ZDO8H050MSS0010H07

Формованный материал корпуса	TPU
Количество портов распределительной коробки	8
Тип подключения	M12

### Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

### электрическое подключение

Кабель: 10 м, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 9 мм; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm )

### электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,5 Nm



# E11724



## Распределительная коробка

ZDO8H050MSS0010H07

### Соединение

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый