


E11950



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0002H08

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.
Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).



Приложение	
Особенности	Без галогена
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 68
Механические данные	
Вес [g]	135,9
Размеры [mm]	15 x 15 x 43
Материал	PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

E11950



Соединительный кабель с разъемом


ADOGH080MSS0002H08

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



Соединение

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
PK =	розовый
OG =	оранжевый
VT =	фиолетовый
WH =	белый