


E11008



Соединительный кабель

VSTGH050MSS0002I03VDAA041--S

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение

Особенности	Без галогена
-------------	--------------

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения	да; (VDR)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Размеры [mm]	15 x 15 x 46,5
Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.

Принадлежности

Комплект поставки	винт
	маркер

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

Соединительный кабель

VSTGH050MSS0002I03VDAA041--S

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена; полимиризован облучением; 3 x 0,5 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

