




Джамперный кабель с разъемом для клапана

AVDAA031--S0005A03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения	да; (VDR)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Материал	PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки	винт маркер
-------------------	----------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

электрическое подключение - Разъём


Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан)

E11023




Джамперный кабель с разъемом для клапана

AVDAA031--S0005A03



Соединение



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
GN/YE =	зелёный/жёлтый