




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040ZDS0005E04

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68

Механические данные

Материал	PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)
Материал накладной гайки	отливка из цинка

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка




E11045



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040ZDS0005E04

Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый